



Applique murale solaire Essential Smartbright

BWS010 LED3/765 G2

Applique murale solaire d'extérieur avec batterie lithium-fer-phosphate intégrée, panneau solaire, détecteur de mouvement intégré, interrupteur pour changer de mode et lumières LED intégrées dans un boîtier en plastique ABS.

Mises en garde et sécurité

- Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales		Type de panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui	Tension du panneau	Monocristallin
Échelle de valeur	Valeur	Tension du panneau	5.5 V
Garantie	1 ans	Intensité de crête du panneau	1.3 W
Données techniques de l'éclairage		Type de contrôleur de charge	PWM
Flux lumineux	300 lm	Puissance du contrôleur de charge	2 W
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Connexion	-
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	100 lm/W	Câble	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70	Type de connexion au réseau	Hors réseau
Fonctionnement et électricité		Commandes et gradation	
Type de piles	Lithiumion - NMC	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Capacité de la batterie (ampère-heure)	1 Ah	Possibilités de configuration	Non configurable
Tension de la batterie	3.7 V	Interface de commande	-
Cycles de charge et décharge de la batterie	500	Profil de gradation solaire	As per mode switch

Applique murale solaire Essential Smartbright

Mécanique et boîtier

Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	125 mm
Largeur totale	50 mm
Hauteur totale	185 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	185 x 50 x 125 mm
Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuilt
Code d'indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
Type de cache optique/de lentille	Sans lentille
Poids net (pièce)	0,260 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 °C à 45 °C

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Durée de vie L70B50	25 000 h
---------------------	----------

Conditions d'application

Plage de température ambiante pour la charge	0 °C to 45 °C
Plage de températures ambiantes - décharge (lorsque la lumière est allumée)	0 °C to 45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	BWS010 LED3/765 G2
Nom de produit complet	BWS010 LED3/765 G2
Full EOC	692382861077799
Code de commande	911401877402
Code 12NC	911401877402
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6923828610777
Conditionnement par carton	50
EAN/UPC - Boîte	6923828610814

Schéma dimensionnel

