



Essential SmartBright Solar Wall Light

BWS010 LED3/765 G2

Lampu dinding luar ruangan tenaga surya dengan baterai internal lithium ferro phosphate, panel surya, sensor gerak internal, tombol untuk mengubah mode, dan lampu LED terintegrasi dalam housing plastik ABS.

Warnings and Safety

- Produk ini mencakup baterai isi ulang yang harus cukup terisi daya di bawah sinar matahari sebelum digunakan.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tangga penawaran	Nilai
Periode garansi	1 tahun

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	300 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe baterai	Lithiumion - NMC
Jam ampere baterai	1 Ah
Tegangan baterai	3.7 V
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500
Tipe panel	Mono kristalin
Tegangan panel	5.5 V

Watt puncak panel	1.3 W
Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Watt pengontrol pengisian daya	2 W
Koneksi	-
Kabel	-
Tipe koneksi grid	Off grid

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Antarmuka kontrol	-
Profil peredupan surya	As per mode switch

Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	125 mm
Lebar keseluruhan	50 mm
Tinggi keseluruhan	185 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	185 x 50 x 125 mm

Essential SmartBright Solar Wall Light

Material	Akilonitril-butadiene-stirena
Lokasi baterai	Inbuilt
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP54 [Perlindungan-akumulasi debu, tahan percikan]
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Berat Bersih (Bagian)	0,260 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	0 °C hingga 45 °C

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	25.000 jam
-----------------------------	------------

Kondisi Aplikasi

Kisaran suhu ambien untuk pengisian daya	0 °C to 45 °C
--	---------------

Kisaran suhu ambien untuk pengosongan daya (saat lampu menyala)	0 °C to 45 °C
---	---------------

Data Produk

Nama produk pesanan	BWS010 LED3/765 G2
Nama lengkap produk	BWS010 LED3/765 G2
Kode produk lengkap	692382861077799
Kode urutan	911401877402
No. Material (12NC)	911401877402
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828610777
Numerator - Pak per kotak bagian luar	50
EAN/UPC - Kantung	6923828610814

Dimensional drawing

