



GreenVision Xceed Gen2

BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2, 12700 lm, 95 W, 730 sıcak beyaz, Analog, Güvenlik sınıfı I

Sürdürülebilirlik, vatandaşların iyiliği ve bağlantı tüm dünyadaki şehirler arasında görülen farklılaştırma oyununun temel oyuncularındır. Bu hedeflere ulaşmanın bir yolu da aydınlatmadır. Sokak ve caddeleri aydınlatmak hızlıca büyüyen kent ortamlarımızın konforunu ve genel güvenliğini iyileştirir. GreenVision Xceed Gen2 ürünümüz sokak ve caddelerinizde yeterli aydınlatma sağlayan ekonomik bir LED yol aydınlatması çözümüdür. Signify GreenVision Xceed Gen2 ürün ailesi, şehrinize kentsel alanlar, otoyollar ve kırsal bölgelerde her yere kurulabilecek esnek bir aydınlatma sistemi sağlar. Aydınlatma armatürlerimiz tüm uygulama alanlarında en uygun ışığı sunar. GreenVision Xceed Gen2 bağlanmaya ve akıllı şehir ekosistemiyle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeni GreenVision Xceed Gen2 ürün yelpazesi, doğru ışığı seçmek amacıyla şehir aydınlatma departmanlarına daha da fazla kontrol sağlamak üzere genişletilmiştir.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır | | 3000 K |
| Tertibat dahildir | Evet | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 133 lm/W |
| Service etiketi | Evet | Renk oluşturma dizini (CRI) | >70 |
| Değer merdiveni | Performans | Işık kaynağı rengi | 730 sıcak beyaz |
| Garanti süresi | 3 yıl | Etkili projeksiyon alanı | 0,14 m ² |
| Işık Teknik Ayrıntıları | | Çalıştırma ve Elektrik | |
| Işık Akısı | 12.700 lm | Giriş Voltajı | 220 ila 240 V |
| | | Hat Frekansı | 50 or 60 Hz |

GreenVision Xceed Gen2

| | |
|---------------------|-------------------|
| Güç Tüketimi | 95 W |
| Güç Faktörü (Kesir) | 0.9 |
| Bağlantı | - |
| Kablo | - |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |


Kontroller ve Dim Etme

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Dim Edilebilir | Evet |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | Düzenleyici güç kaynağı ünitesi |
| Kontrol arayüzü | Analog |
| Sabit ışık çıkışı | Hayır |
| Maksimum dim seviyesi | 10% |

Mekanik ve Muhafaza

| | |
|--|--|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum döküm |
| Optik sistem malzemesi | Polikarbon |
| Optik kapak malzemesi | Cam |
| Sabitleme malzemesi | Alüminyum |
| Muhafaza Rengi | Gri |
| Toplam uzunluk | 446 mm |
| Genel genişlik | 310 mm |
| Genel yükseklik | 138 mm |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 138 x 310 x 446 mm |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 [5 J saldırılara karşı korunan] |
| Optik kapak tipi | Polikarbon mikro lensli optik |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 5,300 kg |

Boyutlu çizim



Onay ve Uygulama

| | |
|-------------------------|--|
| Alev alma işareti | Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için |
| CE işareti | Evet |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40 - +50 °C |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| Başlangıç renk türü | (0.43, 0.40) SDCM < 5 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|------------------------------|-----------|
| Ortalama yararlı ömür L70B50 | 100.000 h |
|------------------------------|-----------|

Ürün Verileri

| | |
|--|--------------------------------------|
| Sipariş ürün adı | BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR |
| Tam ürün adı | BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR |
| Tam ürün kodu | 872016952033200 |
| Sipariş kodu | 52033200 |
| Malzeme No. (12NC) | 911401877798 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8720169520332 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |
| EAN/UPC - Kutu | 8720169520332 |

GreenVision Xceed Gen2

