



# GreenVision Xceed Gen2

## BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2, 7100 lm, 55 W, 730 putih hangat, Analog, Keamanan kelas I

Keberlanjutan, kesejahteraan warga, dan konektivitas adalah pemain kunci dalam permainan diferensiasi di antara kota-kota di seluruh dunia. Dan cara untuk mencapai tujuan ini adalah pencahayaan. Menerangi jalan dan jalan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan keseluruhan dari lingkungan perkotaan kita yang berkembang pesat. GreenVision Xceed Gen2 kami membuat solusi penerangan jalan LED terjangkau yang memastikan penerangan yang cukup di jalan & jalan Anda. Keluarga GreenVision Xceed Gen2 dari Signify memberi kota Anda sistem pencahayaan fleksibel yang dapat digunakan di mana saja di ruang perkotaan, jalan raya, dan area pedesaan – luminer kami memberikan cahaya optimal untuk semua area aplikasi. Dan, GreenVision Xceed Gen2 siap terhubung dan bekerja dengan ekosistem kota pintar. Rangkaian GreenVision Xceed Gen2 kami yang baru ditingkatkan untuk memberi departemen penerangan kota kontrol yang lebih besar – untuk memilih cahaya yang tepat

### Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Tangga penawaran	Kinerja
Periode garansi	3 tahun

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	7.100 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	133 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Warna sumber cahaya	730 putih hangat
Area proyeksi efektif	0,14 m <sup>2</sup>

## GreenVision Xceed Gen2

### Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Konsumsi Daya	55 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	-
Kabel	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

### Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
Driver/unit daya/trafo	Regulasi unit catu daya
Antarmuka kontrol	Analog
Output cahaya konstan	Tidak
Tingkat redup maksimum	10%

### Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Kaca
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	446 mm
Lebar keseluruhan	310 mm
Tinggi keseluruhan	138 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	138 x 310 x 446 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]

Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	5,300 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	(0.43, 0.40) SDCM < 5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%


### Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	100.000 jam
-----------------------------	-------------

### Data Produk

Nama produk pesanan	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR
Nama lengkap produk	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR
Kode produk lengkap	872016972374000
Kode urutan	911401878298
No. Material (12NC)	911401878298
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169723740
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169723740

## Dimensional drawing



## GreenVision Xceed Gen2

