



Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C

WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA

Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C, 36 W, 4500 lm, 4000 K

La gama SmartBright LED Waterproof WT065C ofrece máximo rendimiento y durabilidad a un precio excelente. Como solución de luminaria LED disponible en el mercado para todas tus necesidades cotidianas, puede instalarse en una gran variedad de lugares.

Advertencias y seguridad

- Este producto no es adecuado para áreas de almacenamiento frías y húmedas, especialmente donde haya gradientes de temperatura evidentes, como rejillas de ventilación, puertas, etc.
- No instale la luminaria en un lugar expuesto a la luz solar directa. La radiación UV dañará el material con el tiempo, provocando la pérdida del sello impermeable y la clasificación IP65.

Datos del producto

Información general	
Código de la línea de lámparas	-
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4,500 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W

Lámpara LED SmartBright resistente al agua WT065C

Índice de producción de color (IRC)	>80
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Corriente de irrupción	20.0 A
Tiempo de irrupción	0.13 ms
Consumo de energía	36 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Conector con enchufe de 3 polos
Cable	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Protección contra sobretensión (común/diferencial)	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
Controles y atenuación	
Regulable	0-10 V
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Altura total	74 mm
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Código de protección de impacto mec.	IK08 [6 J]
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Peso neto (pieza)	1.690 kg
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	-10%, +5%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Vida útil media L70B50	50,000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA
Nombre del producto completo	WT065C LED45S/840 1-10V L1200 LA
Full EOC	872016951740099
Código del pedido	911401879085
N.º de material (12NC)	911401879085
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169517400
Numerador: paquetes por caja externa	9
EAN/UPC - Caja	8720169517523

