

PHILIPS

Lighting



Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

CR467B LED35/NW PSU W60L60

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm, 31 W, 840 trắng trung tính, 3500 lm, IP40 | Bảo vệ dây

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm là dòng bộ đèn phòng sạch đem lại giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao và đáng tin cậy cho các ứng dụng chuyên biệt. Dòng sản phẩm này được thiết kế để chiếu sáng cho các lĩnh vực ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp dược phẩm, v.v. Dòng đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm đem lại giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao đáng tin cậy, được bảo vệ tốt chống bụi bẩn và độ ẩm xâm nhập, đồng thời góp phần tạo môi trường làm việc thoải mái và tốt cho sức khỏe.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Vận hành và điện	
Loại nguồn sáng	LED	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thế dịch vụ	Có	Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thang giá trị	Hiệu suất	Dòng khởi động	19 A
Thông tin kỹ thuật về đèn		Mức tiêu thụ điện	31 W
Quang thông	3.500 lm	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	113 lm/W	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,36 m ²	Giao diện điều khiển	-

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Khô
Chiều dài tổng thể	597 mm
Chiều rộng tổng thể	597 mm
Chiều cao tổng thể	58 mm
Đường kính tổng thể	597 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	58 x 597 x 597 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP40 [Bảo vệ dây]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	8,199 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Đấu CE	Có

Nhiệt độ môi trường cho phép	+20 đến +35°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	CR467B LED35/NW PSU W60L60
Tên sản phẩm đầy đủ	CR467B LED35/NW PSU W60L60
Mã sản phẩm đầy đủ	911401879099
Mã đơn hàng	911401879099
Số vật liệu (12NC)	911401879099
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

