



# GreenPerform versi tanam di ruang bersih

## CR467B LED55/CW PSU W60L60

GreenPerform versi tanam di ruang bersih, 52 W, 865 cool daylight, 5500 lm, IP40 | Pelindung-kabel

GreenPerform versi tanam ruang bersih adalah lumener ruang bersih yang menawarkan solusi pencahayaan hemat energi, tahan lama, dan andal untuk penerapan khusus. Kelompok lampu ini dirancang untuk memberikan penerangan di area industri semikonduktor, industri farmasi, dll. Kelompok lampu GreenPerform versi tanam ruang bersih memberikan pencahayaan terbaik dengan kinerja energi efisien, masa pakai yang lama dan andal, perlindungan mumpuni dari debu dan kelembapan, serta turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

### Product data

| Informasi Umum           |         |
|--------------------------|---------|
| Tipe mesin sumber cahaya | LED     |
| Tag servis               | Ya      |
| Tangga penawaran         | Kinerja |

  

| Teknis Lampu                    |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Flux Cahaya                     | 5.500 lm            |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom)    | 6500 K              |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 106 lm/W            |
| Indeks renderasi warna (CRI)    | >80                 |
| Warna sumber cahaya             | 865 cool daylight   |
| Area proyeksi efektif           | 0,36 m <sup>2</sup> |

| Pengoperasian dan Kelistrikan     |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tegangan Masuk                    | 220 hingga 240 V |
| Frekuensi Garis                   | 50 to 60 Hz      |
| Lonjakan arus                     | 19 A             |
| Konsumsi Daya                     | 52 W             |
| Faktor Daya (Fraksi)              | 0.9              |
| Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 24               |
| Kelas perlindungan IEC            | Keamanan kelas I |

  

| Kontrol dan Peredupan |       |
|-----------------------|-------|
| Dapat diredupkan      | Tidak |
| Antarmuka kontrol     | -     |

## GreenPerform versi tanam di ruang bersih

### Mekanis dan Housing

|   |                        |
|---|------------------------|
| bahan perumahan                         | Logam                  |
| Material penutup optik                  | Polikarbonat           |
| Warna Housing                           | RAL 9003 Putih         |
| Lapisan penutup optik                   | Asap                   |
| Panjang keseluruhan                     | 597 mm                 |
| Lebar keseluruhan                       | 597 mm                 |
| Tinggi keseluruhan                      | 58 mm                  |
| Diameter keseluruhan                    | 597 mm                 |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)      | 58 x 597 x 597 mm      |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP40 [Pelindung-kabel] |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK03 [0,3 J]           |
| Tipe penutup optik                      | Polikarbonat           |
| Berat Bersih (Bagian)                   | 8,199 kg               |

### Penyetujuan dan Aplikasi

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tanda dapat menyala | -                 |
| Tanda CE            | Ya                |
| Kisaran suhu ambien | +20 hingga +35 °C |

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Toleransi fluks cahaya  | +/-10% |
| Kromatisitas awal       | 5      |
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |

### Data Produk

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nama produk pesanan                   | CR467B LED55/CW PSU W60L60 |
| Nama lengkap produk                   | CR467B LED55/CW PSU W60L60 |
| Kode produk lengkap                   | 872016954591500            |
| Kode urutan                           | 911401879399               |
| No. Material (12NC)                   | 911401879399               |
| Numerator - Jumlah Per Pak            | 1                          |
| EAN/UPC - Produk/Kantung              | 8720169545915              |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1                          |
| EAN/UPC - Kantung                     | 8720169545915              |

