



# GreenPerform versi tanam di ruang bersih

## CR467B LED35/CW PSU W30L120

GreenPerform versi tanam di ruang bersih, 31 W, 865 cool daylight, 3500 lm, IP40 | Pelindung-kabel

GreenPerform versi tanam ruang bersih adalah lumener ruang bersih yang menawarkan solusi pencahayaan hemat energi, tahan lama, dan andal untuk penerapan khusus. Kelompok lampu ini dirancang untuk memberikan penerangan di area industri semikonduktor, industri farmasi, dll. Kelompok lampu GreenPerform versi tanam ruang bersih memberikan pencahayaan terbaik dengan kinerja energi efisien, masa pakai yang lama dan andal, perlindungan mumpuni dari debu dan kelembapan, serta turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

### Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tag servis	Ya	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Tangga penawaran	Kinerja	Lonjakan arus	19 A
<b>Teknis Lampu</b>		Konsumsi Daya	31 W
Flux Cahaya	3.500 lm	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	113 lm/W	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Dapat diredupkan	Tidak
Area proyeksi efektif	0,36 m <sup>2</sup>	Antarmuka kontrol	-

## GreenPerform versi tanam di ruang bersih

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Logam
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Lapisan penutup optik	Asap
Panjang keseluruhan	1.197 mm
Lebar keseluruhan	297 mm
Tinggi keseluruhan	58 mm
Diameter keseluruhan	1.197 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	58 x 297 x 1197 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP40 [Pelindung-kabel]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	8,599 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya

Kisaran suhu ambien	+20 hingga +35 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	CR467B LED35/CW PSU W30L120
Nama lengkap produk	CR467B LED35/CW PSU W30L120
Kode produk lengkap	911401879599
Kode urutan	911401879599
No. Material (12NC)	911401879599
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1

