



Sala limpa GreenPerform embutida

CR467B LED55/NW PSU W30L120

Sala limpa GreenPerform embutida, 52 W, Branco neutro 840, 5500 lm, IP40 | Protegido por fio

Sala limpa GreenPerform embutida é uma família de luminárias para salas limpas que oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes, duradouras e confiáveis para aplicações especializadas. Esta família foi projetada para fornecer iluminação para áreas de aplicação em indústrias de semicondutores, indústrias farmacêuticas, etc. A família de embutir para salas limpas GreenPerform oferece uma solução de iluminação com excelente desempenho energético, vida útil longa e confiável, bem protegida contra a entrada de poeira e umidade, ao mesmo tempo em que contribui para um ambiente saudável e ambiente de trabalho confortável.

Dados do produto

Informações gerais		Cor da fonte de luz	
Light source engine type	LED	Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Etiqueta de serviço	Sim	Área projetada efetiva	0,36 m ²
Escala de valor	Desempenho	Dados elétricos e de operação	
Dados técnicos de luz		Tensão de entrada	220 a 240 V
Fluxo luminoso	5.500 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K	Corrente de irrupção	19 A
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	106 lm/W	Consumo de energia	52 W
Color rendering index (CRI)	>80	Fator de potência (fração)	0.9
		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24

Sala limpa GreenPerform embutida

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
---------------------	-----------------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Interface de controle	-

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Branco RAL 9010
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fumaça
Comprimento geral	1.197 mm
Largura total	297 mm
Altura geral	58 mm
Diâmetro total	1.197 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	58 x 297 x 1197 mm
Código de proteção de entrada	IP40 [Protegido por fio]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Peso líquido (peça)	8,599 kg

Aprovação e aplicação

Marca de inflamabilidade	-
--------------------------	---

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	20 a 35 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CR467B LED55/NW PSU W30L120
Nome do produto completo	CR467B LED55/NW PSU W30L120
Full EOC	911401879699
Descrição do código local	LUMINÁRIA CR467B LED55/NW PSU W30L120
Código de encomenda	911401879699
Nº do material (12NC)	911401879699
Código local	911401879699
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

