



GreenPerform versi tanam di ruang bersih

CR467B LED55/CW PSU W30L120

GreenPerform versi tanam di ruang bersih, 52 W, 865 cool daylight, 5500 lm, IP40 | Pelindung-kabel

GreenPerform versi tanam ruang bersih adalah lumener ruang bersih yang menawarkan solusi pencahayaan hemat energi, tahan lama, dan andal untuk penerapan khusus. Kelompok lampu ini dirancang untuk memberikan penerangan di area industri semikonduktor, industri farmasi, dll. Kelompok lampu GreenPerform versi tanam ruang bersih memberikan pencahayaan terbaik dengan kinerja energi efisien, masa pakai yang lama dan andal, perlindungan mumpuni dari debu dan kelembapan, serta turut berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman.

Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tag servis	Ya	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Tangga penawaran	Kinerja	Lonjakan arus	19 A
		Konsumsi Daya	52 W
		Faktor Daya (Fraksi)	0.9
		Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	5.500 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	106 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	>80		
Warna sumber cahaya	865 cool daylight		
Area proyeksi efektif	0,36 m ²		

GreenPerform versi tanam di ruang bersih

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Logam
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Lapisan penutup optik	Asap
Panjang keseluruhan	1.197 mm
Lebar keseluruhan	297 mm
Tinggi keseluruhan	58 mm
Diameter keseluruhan	1.197 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	58 x 297 x 1197 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP40 [Pelindung-kabel]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	8,599 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	+20 hingga +35 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	CR467B LED55/CW PSU W30L120
Nama lengkap produk	CR467B LED55/CW PSU W30L120
Kode produk lengkap	872016954595300
Kode urutan	911401879799
No. Material (12NC)	911401879799
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169545953
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169545953

