

PHILIPS

Lighting



# Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

## CR467B LED55/CW PSU W30L120

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm, 52 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 5500 lm, IP40 | Bảo vệ dây

Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm là dòng bộ đèn phòng sạch đem lại giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao và đáng tin cậy cho các ứng dụng chuyên biệt. Dòng sản phẩm này được thiết kế để chiếu sáng cho các lĩnh vực ứng dụng trong ngành công nghiệp bán dẫn, công nghiệp dược phẩm, v.v. Dòng đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm đem lại giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao đáng tin cậy, được bảo vệ tốt chống bụi bẩn và độ ẩm xâm nhập, đồng thời góp phần tạo môi trường làm việc thoải mái và tốt cho sức khỏe.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Vận hành và điện	
Loại nguồn sáng	LED	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thế dịch vụ	Có	Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Thang giá trị	Hiệu suất	Dòng khởi động	19 A
Thông tin kỹ thuật về đèn		Công suất	52 W
Quang thông	5.500 lm	Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
Nhiệt độ màu (CCT)	6500 K	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24
Hiệu suất phát quang định mức	106 lm/W	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,36 m <sup>2</sup>	Giao diện điều khiển	-

## Đèn phòng sạch GreenPerform lắp âm

### Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Khô
Chiều dài tổng thể	1.197 mm
Chiều rộng tổng thể	297 mm
Chiều cao tổng thể	58 mm
Đường kính tổng thể	1.197 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	58 x 297 x 1197 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP40 [Bảo vệ dây]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	8,599 kg

### Phê duyệt và ứng dụng

Ký hiệu tính dễ cháy	-
Đấu CE	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	+20 đến +35°C

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	CR467B LED55/CW PSU W30L120
Tên sản phẩm đầy đủ	CR467B LED55/CW PSU W30L120
Mã sản phẩm đầy đủ	872016954595300
Mã đơn hàng	911401879799
Số vật liệu (12NC)	911401879799
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169545953
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8720169545953

