



# Sala limpa GreenPerform embutida

## CR468B LED35/NW PSU W60L60

Sala limpa GreenPerform embutida, 31 W, Branco neutro 840, 3500 lm, IP40 | Protegido por fio

Sala limpa GreenPerform embutida é uma família de luminárias para salas limpas que oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes, duradouras e confiáveis para aplicações especializadas. Esta família foi projetada para fornecer iluminação para áreas de aplicação em indústrias de semicondutores, indústrias farmacêuticas, etc. A família de embutir para salas limpas GreenPerform oferece uma solução de iluminação com excelente desempenho energético, vida útil longa e confiável, bem protegida contra a entrada de poeira e umidade, ao mesmo tempo em que contribui para um ambiente saudável e ambiente de trabalho confortável.

### Dados do produto

Informações gerais		Cor da fonte de luz	
Light source engine type	LED		Branco neutro 840
Etiqueta de serviço	Sim	Área projetada efetiva	0,36 m <sup>2</sup>
Escala de valor	Desempenho	<b>Dados elétricos e de operação</b>	
<b>Dados técnicos de luz</b>		Tensão de entrada	220 a 240 V
Fluxo luminoso	3.500 lm	Line Frequency	50 to 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K	Corrente de irrupção	19 A
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	113 lm/W	Consumo de energia	31 W
Color rendering index (CRI)	>80	Fator de potência (fração)	0.9
		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	24

## Sala limpa GreenPerform embutida

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
<b>Controles e dimerização</b>	
Regulável	Não
Interface de controle	-
<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>	
Material do compartimento	Metal
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Branco RAL 9010
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fumaça
Comprimento geral	597 mm
Largura total	597 mm
Altura geral	58 mm
Diâmetro total	597 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	58 x 597 x 597 mm
Código de proteção de entrada	IP40 [Protegido por fio]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Policarbonato
Peso líquido (peça)	6,999 kg
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Marca de inflamabilidade	-

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	20 a 35 °C
<b>Desempenho inicial (compatível com IEC)</b>	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	CR468B LED35/NW PSU W60L60
Nome do produto completo	CR468B LED35/NW PSU W60L60
Full EOC	872016954592200
Descrição do código local	CR468B LED35/NW PSU W60L60
Código de encomenda	911401879899
Nº do material (12NC)	911401879899
Código local	911401879899
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169545922
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8720169545922

