



Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED40/765 Solar Pro

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	4 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Fonctionnement et électricité	
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	28.5 Ah
Tension de la batterie	3.2 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	5 V
Intensité de crête du panneau	30 W
Type de connexion au réseau	Hors réseau
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Pre-configured
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	365 mm
Largeur totale	288 mm
Hauteur totale	60 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	60 x 288 x 365 mm
Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	In built
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Type de cache optique/de lentille	Verre

Projecteur solaire Essential Smartbright

Poids net (pièce)	4.930 kg	Code de commande	911401881302
Approbation et application		Code 12NC	911401881302
Plage de température ambiante	0 °C à 50 °C	Numérateur - Quantité par kit	1
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte	8720169750630
Nom du produit de la commande	BVC080 LED40/765 Solar Pro	Conditionnement par carton	2
Nom de produit complet	BVC080 LED40/765 Solar Pro	EAN/UPC - Boîte	8720169750692
Full EOC	872016975063099		

Schéma dimensionnel

