



Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED9/765

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

- Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur
Garantie	1 ans
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	155 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	4 Ah
Tension de la batterie	3.2 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	500
Type de panneau	Monocristallin

Tension du panneau	5 V
Intensité de crête du panneau	6 W
Type de contrôleur de charge	PWM
Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Type de connexion au réseau	Hors réseau
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Preset Dimming
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	183 mm
Largeur totale	143 mm
Hauteur totale	48 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	48 x 143 x 183 mm

Projecteur solaire Essential Smartbright

Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuit luminaire
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,150 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +45 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVC080 LED9/765
Nom de produit complet	BVC080 LED9/765
Full EOC	692382867665099
Code de commande	911401883002
Code 12NC	911401883002
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828676650
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	6923828676803

Schéma dimensionnel

