



# Projecteur solaire Essential Smartbright

## BVC080 LED15/765

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

### Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

### Données du produit

Informations générales		Tension du panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui		5 V
Échelle de valeur	Valeur	Intensité de crête du panneau	8 W
Garantie	1 ans	Type de contrôleur de charge	PWM
Données techniques de l'éclairage		Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Flux lumineux	1500 lm	Type de connexion au réseau	Hors réseau
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Commandes et gradation	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	160 lm/W	Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Indice de rendu de couleur (IRC)	70	Possibilités de configuration	Non configurable
Fonctionnement et électricité		Profil de gradation solaire	Preset Dimming
Fréquence linéaire	- Hz	Mécanique et boîtier	
Type de piles	LiFePO4	Couleur du boîtier	Gris
Capacité de la batterie (ampère-heure)	8 Ah	Longueur totale	220 mm
Tension de la batterie	3.2 V	Largeur totale	170 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	500	Hauteur totale	53 mm
Type de panneau	Monocristallin	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	53 x 170 x 220 mm

# Projecteur solaire Essential Smartbright

Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuit luminaire
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,490 kg

## Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +45 °C

## Données du produit

Nom du produit de la commande	BVC080 LED15/765
Nom de produit complet	BVC080 LED15/765
Full EOC	692382867666799
Code de commande	911401883102
Code 12NC	911401883102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6923828676667
Conditionnement par carton	5
EAN/UPC - Boîte	6923828676810

## Schéma dimensionnel

