

PHILIPS

Lighting



Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

BVC080 LED6/765 Pro

Armatürde yerleşik lityum ferro fosfat pilli güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. Uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları dahildir. Sağlamlık ve uzun ömür için IP 65 ABS plastik yapı. 600, 900 ve 1500 Lümen seçeneklerinde mevcuttur.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur. %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	2 yıl

Işık Teknik Ayrıntılar

Işık Akısı	600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	165 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	- Hz
--------------	------

Pil tipi	LiFePO4
Pil amper saat	4 Ah
Pil voltajı	3.2 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	5 V
Panel tepe gücü	5 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
----------------	-----------------------------

Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Preset Dimming
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	150 mm
Genel genişlik	120 mm
Genel yükseklik	48 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	48 x 120 x 150 mm
Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK05 [0,7 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,040 kg


Onay ve Uygulama

CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVC080 LED6/765 Pro
Tam ürün adı	BVC080 LED6/765 Pro
Tam ürün kodu	692382867670499
Sipariş kodu	67670499
Malzeme No. (12NC)	911401883502
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828676704
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	6923828676858

Boyutlu çizim



TYPE	W	L	H	W1	L1	H1
600m	150	120	48	205	180	17
900m	183	143	48	200	210	17
1500m	220	170	53	205	265	17

TYPE	L2	d	axb	L3	axb1
600m	68	8.5	8°22	155	8.5x25
900m	68	8.5	8°22	155	8.5x25
1500m	155	NA	8.5°25	155	8.5x25

