



Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED9/765 Pro

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

• Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales		Tension du panneau	
Ballast/pilote inclus	Oui		5 V
Échelle de valeur	Valeur	Intensité de crête du panneau	6 W
Garantie	2 ans	Type de contrôleur de charge	PWM
		Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
		Type de connexion au réseau	Hors réseau
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	900 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Possibilités de configuration	Non configurable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	155 lm/W	Profil de gradation solaire	Preset Dimming
Indice de rendu de couleur (IRC)	70		
Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Fréquence linéaire	- Hz	Couleur du boîtier	Gris
Type de piles	LiFePO4	Longueur totale	183 mm
Capacité de la batterie (ampère-heure)	4 Ah	Largeur totale	143 mm
Tension de la batterie	3.2 V	Hauteur totale	48 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	48 x 143 x 183 mm
Type de panneau	Monocristallin		

Projecteur solaire Essential Smartbright

Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuit luminaire
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,150 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	BVC080 LED9/765 Pro
Nom de produit complet	BVC080 LED9/765 Pro
Full EOC	692382867671199
Code de commande	911401883602
Code 12NC	911401883602
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6923828676711
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	6923828676865

Schéma dimensionnel

