



Projecteur solaire Essential Smartbright

BVC080 LED15/765 Pro

Kit de bricolage d'éclairage par projecteur solaire avec batterie au lithium ferro phosphate intégrée au luminaire, télécommande et accessoires d'installation inclus. Construction en plastique ABS IP 65 pour la robustesse et la longévité. Disponible en 600, 900 et 1500 lumens

Mises en garde et sécurité

- Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l'énergie solaire avant utilisation.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur
Garantie	2 ans

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1 500 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	160 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	8 Ah
Tension de la batterie	3.2 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000
Type de panneau	Monocristallin

Tension du panneau	5 V
Intensité de crête du panneau	8 W
Type de contrôleur de charge	PWM
Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Type de connexion au réseau	Hors réseau

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Preset Dimming

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Gris
Longueur totale	220 mm
Largeur totale	170 mm
Hauteur totale	53 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	53 x 170 x 220 mm

Projecteur solaire Essential Smartbright

Matériaux	Styrène-butadiène-acrylonitrile
Emplacement de la batterie	Inbuit luminaire
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK05 [0,7 J]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,490 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +45 °C

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BVC080 LED15/765 Pro
Nom de produit complet	BVC080 LED15/765 Pro
Full EOC	692382867672899
Code de commande	911401883702
Code 12NC	911401883702
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828676728
Conditionnement par carton	5
EAN/UPC - Boîte	6923828676872

Schéma dimensionnel

