



Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

BVC080 LED15/765 Pro

Armatürde yerleşik lityum ferro fosfat pilli güneş enerjili projektör "Kendin Yap" kiti. Uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları dahildir. Sağlamlık ve uzun ömür için IP 65 ABS plastik yapı. 600, 900 ve 1500 Lümen seçeneklerinde mevcuttur.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur. %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Tertibat dahildir	Evet	Pil tipi	LiFePO4
Değer merdiveni	Değer	Pil amper saat	8 Ah
Garanti süresi	2 yıl	Pil voltajı	3.2 V
		Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
		Panel tipi	Tek kristalli
		Panel voltajı	5 V
		Panel tepe gücü	8 W
		Şarj denetleyicisi tipi	PWM
		Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
		Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Işık Teknik Ayrıntıları			
Işık Akısı	1.500 lm		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W		
Renk oluşturma dizini (CRI)	70		
Çalıştırma ve Elektrik		Kontroller ve Dim Etme	
Hat Frekansı	- Hz	Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme

Essential SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	Preset Dimming
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	220 mm
Genel genişlik	170 mm
Genel yükseklik	53 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	53 x 170 x 220 mm
Malzeme	Akrilonitril-butadien-stiren
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK05 [0,7 J]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,490 kg


Onay ve Uygulama

CE İşareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVC080 LED15/765 Pro
Tam ürün adı	BVC080 LED15/765 Pro
Tam ürün kodu	692382867672899
Sipariş kodu	67672899
Malzeme No. (12NC)	911401883702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828676728
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	5
EAN/UPC - Kutu	6923828676872

Boyutlu çizim



unit: mm						
TYPE	W	L	H	W1	L1	H1
600lm	150	120	48	205	180	17
900lm	183	143	48	200	210	17
1500lm	220	170	53	205	265	17

TYPE	L2	d	a	b	L3	a+b1
600lm	68	8.5	8°22	155	8.5x25	
900lm	68	8.5	8°22	155	8.5x25	
1500lm	155	NA	8.5°25	155	8.5x25	

