

# PHILIPS

## Lighting



# SmartBright Güneş Enerjili Projektör

## BVP080 LED10/757 060 G2

Aydınlatma armatüründe yerleşik lityum ferro fosfat pil, ayrı güneş paneli, uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları ile güneş enerjili ışıklandırma. IP65, IK06, sağlamlık ve uzun kullanım ömrü için alüminyum döküm armatür muhafazası. Dört lümen paketi – 1000, 2000, 3000, 4800 lümen

### Güvenlik ve uyarılar

• Bu ürün, kullanımdan önce güneş ışığı altında yeterince şarj edilmesi gereken şarj edilebilir piller içerir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Değer
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	150 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	Lityum Demir Fosfat
Pil amper saat	6 Ah
Pil voltajı	3.2 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	1500
Panel tipi	Çok kristalli
Panel voltajı	5 V
Panel tepe gücü	8 W

Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Kablo bağlantı kiti	Dahil
Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılabilir
Solar dim etme profili	Four preset dimming profile selectable by remote controller
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	228 mm
Genel genişlik	220 mm
Genel yükseklik	60 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	60 x 220 x 228 mm

# SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Malzeme	Alüminyum
Pil konumu	Inbuilt
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,370 kg

## Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +50 °C

## Uygulama Koşulları

Şarj için ortam sıcaklığı aralığı	0 °C to 50 °C
-----------------------------------	---------------

Deşarj için ortam sıcaklığı aralığı (lamba yandığında)	-10 °C to 60 °C
--	-----------------

## Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP080 LED10/757 060 G2
Tam ürün adı	BVP080 LED10/757 060 G2
Tam ürün kodu	692382867762699
Sipariş kodu	67762699
Malzeme No. (12NC)	911401884802
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	6923828677626
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	5
EAN/UPC - Kutu	6923828677664

## Boyutlu çizim

