

SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması

BRC010 M LED40/765 solar Pro

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili sokak ışığı. Metal muhafaza, Duvar montaj kiti seçeneği. Mikrodalga tabanlı hareket sensörü

Güvenlik ve uyarılar

- Bu armatürün 4 metreden daha yükseğe monte edilmesi önerilmez.
- Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için mikrodalga sensörüyle birlikte fabrikada ayarlanan karartma profili.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Pil amper saat	
Tertibat dahildir	Evet	Pil voltajı	3.2 V
Değer merdiveni	Değer	Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Işık Teknik Ayrıntıları		Panel tipi	Çok kristalli
Işık Akısı	4.000 lm	Panel voltajı	4.5 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Panel tepe gücü	15 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W	Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Renk oluşturma dizini (CRI)	70	Kontroller ve Dim Etme	
Çalıştırma ve Elektrik		Dim Edilebilir	Hayır
Pil tipi	LiFePO4	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz

SmartBright Hepsi Bir Arada Güneş Enerjili Yürüyüş Yolu Aydınlatması

Solar dim etme profili	Pre-configured
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Gümüş Grisi
Toplam uzunluk	511 mm
Genel genişlik	221 mm
Genel yükseklik	60 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	60 x 221 x 511 mm
Malzeme	Metal
Pil konumu	In built
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/kapak
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,200 kg

Onay ve Uygulama	
Ortam sıcaklığı aralığı	0 °C ila 45 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BRC010 M LED40/765 solar Pro
Tam ürün adı	BRC010 M LED40/765 solar Pro
Tam ürün kodu	872016975770799
Sipariş kodu	75770799
Malzeme No. (12NC)	911401885302
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169757707
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	8
EAN/UPC - Kutu	8720169757769

Boyutlu çizim



TYPE	W(mm)	L(mm)	H(mm)	D(mm)
1000lm	187	281	64	38
2000lm	187	397	64	48
4000lm	225	515	64	48

