



Ledinaire Hepsi bir arada projektörler

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Ledinaire Hepsi bir arada projektörler, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimetrik, IP65

Ledinaire hepsi bir arada projektör serisiyle, renk sıcaklığını basit bir geçişle kolayca ayarlayabilirsiniz. Artık sıcak beyaz, nötr beyaz veya soğuk beyaz arasında seçim yapmanıza gerek yok, hepsi tek bir üründe! Ürün yelpazesi, Philips'in yüksek kalite seviyelerini rekabetçi bir fiyatla sunuyor. Güvenilir, enerji açısından verimli ve ekonomik; tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler.

Ürün veri

Genel Bilgiler		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	
Lamba ailesi kodu	LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]		3000 4000 6500 K
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	115 110 lm/W
Tertibat dahildir	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı motoru türü	LED system in flux	Işık kaynağı rengi	Çoklu Renk Sıcaklığı
Değer merdiveni	Değer	Optik sistem türü	Asimetrik Işın açısı
Bakıma elverişlilik sınıfı	C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	92° x 52°
Garanti süresi	5 yıl	Optik sistem türü dış mekan	Asimetrik
Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified	Hepsi bir arada Tipi	All-in, Multi Color Temperature
Işık Teknik Ayrıntıları		Etkili projeksiyon alanı	0,07744 m ²
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Akısı	15.000 15.750 lm	Giriş Voltajı	220-240 V
		Hat Frekansı	50 or 60 Hz
		Kalkış Akımı	7,8 A
		Ani akım süresi	0,01520 ms
		Güç Tüketimi	135 W

Ledinaire Hepsini bir arada projektörler

Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 2,0 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	14
Rastgele anahtara uygun	Yok
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	1,5 kV diferansiyel mod ve 1,5 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi
Toplam harmonik bozulma	20 %

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	LED panosuna entegre sürücü (DoB)
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Yerleşik kontrol	-
Fotosel	-

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	U Şekilli Braket, Hedefleme Skala Açısı, Evrensel Kurulum Araçlığıyla
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	401 mm
Genel genişlik	282 mm
Genel yükseklik	37 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	37 x 282 x 401 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Standart eğim açısı üstten montaj	27°
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	Cam
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,290 kg

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
---------------------	-----------------------------

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Ortam sıcaklığı aralığı	-25 - +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<=5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi Toleransı	-2
Renk Eşleştirmenin Standart Sapması (McAdam elipsi)	SDCM<=5

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	7,5 %
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	L80
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN-IEC 62722-2-1)* 75.000 saat	L70

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB
Tam ürün adı	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB
Tam ürün kodu	872016973613999
Sipariş kodu	73613999
Malzeme No. (12NC)	911401885386
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169736139
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169736320

Ledinaire Hepsi bir arada projektörler

Boyutlu çizim

