



SmartBright Solar Lowbay

BY010P LED16/765 Solar

Kit solaire lowbay à monter soi-même avec batterie au lithium intégrée et contrôleur. Un panneau solaire séparé à l'intérieur de l'emballage. Réglez le mode de fonctionnement à l'aide de la télécommande.

Mises en garde et sécurité

- Chargez la batterie sous la lumière du soleil au moins 8 heures avant la première utilisation.

Données du produit

Informations générales	
Ballast/pilote inclus	Oui
Échelle de valeur	Valeur

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1 600 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	70

Fonctionnement et électricité	
Type de piles	LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)	3.3 Ah
Tension de la batterie	12.8 V
Cycles de charge et décharge de la batterie	800
Type de panneau	Monocristallin
Tension du panneau	15 V
Intensité de crête du panneau	15 W
Type de contrôleur de charge	PWM

Câble	-
Type de connexion au réseau	Hors réseau

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation pré-réglés
Possibilités de configuration	Non configurable
Profil de gradation solaire	Dimming setting by remote controller

Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Aluminium
Longueur totale	273 mm
Largeur totale	273 mm
Hauteur totale	155 mm
Diamètre total	273 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	155 x 273 x 273 mm
Matériaux	Métal
Emplacement de la batterie	Inbuilt luminaire
Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]

SmartBright Solar Lowbay

Code de protection contre les chocs méca.	IK02 [0,2 J standard]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	3,329 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +50 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	BY010P LED16/765 Solar
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	BY010P LED16/765 Solar
Full EOC	692382867860900
Code de commande	911401886102
Code 12NC	911401886102
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	6923828678609
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	6923828678609

Schéma dimensionnel

