



SmartBright Solar Lowbay

BY010P LED16/765 Solar

Kit rakitan sendiri untuk lowbay tenaga surya dengan baterai Lithium dan pengontrol bawaan. Panel surya terpisah di dalam kemasan. Sesuaikan mode kerja dengan kontrol jarak jauh.

Warnings and Safety

- Isi daya baterai di bawah sinar matahari setidaknya 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Product data

| Informasi Umum | |
|------------------|-------|
| Driver tercakup | Ya |
| Tangga penawaran | Nilai |

| Teknis Lampu | |
|---------------------------------|----------|
| Flux Cahaya | 1.600 lm |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 6500 K |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 120 lm/W |
| Indeks renderasi warna (CRI) | 70 |

| Pengoperasian dan Kelistrikan | |
|---|----------------|
| Tipe baterai | LiFePO4 |
| Jam ampere baterai | 3.3 Ah |
| Tegangan baterai | 12.8 V |
| Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai | 800 |
| Tipe panel | Mono kristalin |
| Tegangan panel | 15 V |
| Watt puncak panel | 15 W |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Tipe pengontrol pengisian daya | PWM |
| Kabel | - |
| Tipe koneksi grid | Off grid |

| Kontrol dan Peredupan | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Dapat diredupkan | Peredupan Preset |
| Konfigurabilitas | Tidak dapat dikonfigurasi |
| Profil peredupan surya | Dimming setting by remote controller |

| Mekanis dan Housing | |
|------------------------------------|--------------------|
| Warna Housing | Aluminium |
| Panjang keseluruhan | 273 mm |
| Lebar keseluruhan | 273 mm |
| Tinggi keseluruhan | 155 mm |
| Diameter keseluruhan | 273 mm |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar) | 155 x 273 x 273 mm |
| Material | Logam |
| Lokasi baterai | Inbuilt luminaire |

SmartBright Solar Lowbay

| | |
|---|---|
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan] |
| Kode pelindung dampak mekanis | IK02 [0,2 J standar] |
| Tipe penutup optik | Polikarbonat |
| Berat Bersih (Bagian) | 3,329 kg |

Penyetujuan dan Aplikasi

| | |
|---------------------|-----------------|
| Tanda CE | Ya |
| Kisaran suhu ambien | 0 hingga +50 °C |

Data Produk

| | |
|---------------------|------------------------|
| Nama produk pesanan | BY010P LED16/765 Solar |
|---------------------|------------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nama lengkap produk | BY010P LED16/765 Solar |
| Kode produk lengkap | 692382867860900 |
| Kode urutan | 911401886102 |
| No. Material (12NC) | 911401886102 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 6923828678609 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1 |
| EAN/UPC - Kantung | 6923828678609 |

Dimensional drawing

