



SmartBright HighBay BY320P 120-277V

BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB

6500 K, Unidade da fonte de alimentação, Cinza

SmartBright Highbay explora continuamente um melhor equilíbrio entre custo e benefício. A família oferece uma ampla gama de produtos, excelentes especificações e boa competitividade com qualidade e confiabilidade a longo prazo, cobrindo a maioria das aplicações industriais.

Avisos e Segurança

- A luminária deve ser usada dentro das especificações de produto aplicáveis, instruções de instalação e condições ambientais para armazenamento e operações de acordo com as diretrizes de aplicação fornecidas pela Signify para que a garantia do produto seja válida
- A luminária deve ser instalada por electricista qualificado e conectada de acordo com as regulamentações elétricas da IEE mais recentes ou com as exigências nacionais
- Desligue a energia antes da inspeção, instalação ou remoção
- Antes de usar, é necessário um aterramento externo. O aterramento também é obrigatório durante toda a vida útil
- Atmosfera corrosiva ou materiais perigosos como enxofre, cloro, ftalato, etc. devem ser evitados durante o uso e armazenamento

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Fonte de luz substituível	N		≥80
Driver incluído	Sim	Dados elétricos e de operação	
Dados técnicos de luz		Tensão de entrada	120 a 277 V
Fluxo luminoso	21.000 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Corrente de irrupção	54 A
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140 lm/W	Tempo de irrupção	0,65 ms
		Consumo de energia	150 W

SmartBright HighBay BY320P 120-277V

Fator de potência (fração)	0.95
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 0,5 m sem plugue
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I

Controles e dimerização

Regulável	Não
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade da fonte de alimentação
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Cor do compartimento	Cinza
Altura geral	121 mm
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Peso líquido (peça)	1,790 kg

Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
-----------------------------------	----------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Vida útil média L70B50	50.000 hora(s)
------------------------	----------------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB
Nome do produto completo	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB
Full EOC	872016973358900
Descrição do código local	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB
Código de encomenda	911401886185
Nº do material (12NC)	911401886185
Código local	911401886185
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169733589
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8720169733589

