



# SmartBright Solar Lowbay

## BY010P LED36/765 Solar

Kit de bricolaje solar de baja altura con batería de litio integrada y controlador. Un panel solar separado dentro del embalaje. Ajuste el modo de trabajo con el control remoto.

### Advertencias y seguridad

- Cargue la batería bajo la luz del sol al menos 8 horas antes de utilizarla por primera vez.

### Datos del producto

Información general		Cable	
Controlador incluido	Sí		-
Nivel	Valor	Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	3,600 lm	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Capacidad de configuración	No configurable
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	120 lm/W	Perfil de regulación solar	Dimming setting by remote controller
Índice de producción de color (IRC)	70	Mecánica y carcasa	
Operación y aspectos eléctricos		Color de la carcasa	Aluminio
Tipo de batería	LiFePO4	Longitud total	344 mm
Amperes por hora de la batería	9,9 Ah	Ancho total	344 mm
Voltaje de la batería	9,6 V	Altura total	170 mm
Ciclos de carga y descarga de la batería	800	Diámetro total	344 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	170 x 344 x 344 mm
Voltaje del panel	15 V	Material	Metal
Potencia en vatios máxima del panel	32 W	Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Tipo de controlador de carga	PWM		

## SmartBright Solar Lowbay

Código de protección de ingreso	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0,2 J estándar]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	5,979 kg

### Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	0 a +50 °C

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	BY010P LED36/765 Solar
--------------------------------	------------------------

Nombre del producto completo	BY010P LED36/765 Solar
Full EOC	692382867861600
Código del pedido	911401886202
N.º de material (12NC)	911401886202
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828678616
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	6923828678616

## Plano de dimensiones

