



Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED5/765 Solar

Lampu luar-ruang tenaga surya dengan baterai internal lithium dan panel surya, sensor gerak internal, tombol untuk mengubah mode kerja, dan lampu LED terintegrasi dalam housing plastik ABS.

Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, tidak terhalang oleh pohon, bangunan, dan tembok, maka panel surya dapat menerima sinar matahari untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari selama 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Product data

Informasi Umum		Tegangan panel	
Driver tercakup	Ya		5 V
Tangga penawaran	Nilai	Watt puncak panel	2.3 W
Teknis Lampu		Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Flux Cahaya	500 lm	Kabel	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Tipe koneksi grid	Off grid
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Kontrol dan Peredupan	
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Pengoperasian dan Kelistrikan		Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Tipe baterai	Li-ion	Profil peredupan surya	Motion sensor dimming
Jam ampere baterai	3 Ah	Mekanis dan Housing	
Tegangan baterai	3.6 V	Warna Housing	Hitam
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500	Panjang keseluruhan	231,9 mm
Tipe panel	Mono kristalin	Lebar keseluruhan	149,62 mm
		Tinggi keseluruhan	33,68 mm
		Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	34 x 150 x 232 mm

Essential SmartBright Solar Compact

Material	Akronitril-butadiene-stirena
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,660 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	0 hingga +45 °C

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVS010 LED5/765 Solar
Nama lengkap produk	BVS010 LED5/765 Solar
Kode produk lengkap	872016975822399
Kode urutan	911401886802
No. Material (12NC)	911401886802
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169758223
Numerator - Pak per kotak bagian luar	18
EAN/UPC - Kantung	8720169758261

Dimensional drawing

