



Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED10/765 Solar

Lampu luar-ruang tenaga surya dengan baterai internal lithium dan panel surya, sensor gerak internal, tombol untuk mengubah mode kerja, dan lampu LED terintegrasi dalam housing plastik ABS.

Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, tidak terhalang oleh pohon, bangunan, dan tembok, maka panel surya dapat menerima sinar matahari untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari selama 8 jam sebelum digunakan pertama kali.

Product data

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tangga penawaran	Nilai
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe baterai	Li-ion
Jam ampere baterai	3 Ah
Tegangan baterai	7.2 V
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500
Tipe panel	Mono kristalin

Tegangan panel	11 V
Watt puncak panel	5.5 W
Tipe pengontrol pengisian daya	PWM
Kabel	-
Tipe koneksi grid	Off grid
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Profil peredupan surya	Motion sensor dimming
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Hitam
Panjang keseluruhan	313,9 mm
Lebar keseluruhan	211,3 mm
Tinggi keseluruhan	37,4 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	37 x 211 x 314 mm

Essential SmartBright Solar Compact

Material	Akilonitril-butadiene-stirena
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	1,310 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	0 hingga +45 °C

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVS010 LED10/765 Solar
Nama lengkap produk	BVS010 LED10/765 Solar
Kode produk lengkap	872016975823099
Kode urutan	911401886902
No. Material (12NC)	911401886902
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169758230
Numerator - Pak per kotak bagian luar	8
EAN/UPC - Kantung	8720169758278

Dimensional drawing

