

# PHILIPS

## Lighting



# Essential SmartBright Solar Compact

## BVS010 LED5/730 Solar

Dahili lityum pil ve PV panel ile kompakt dış mekan güneş enerjisi, dahili hareket sensörü, çalışma modlarını değiştirmek için düğme ve ABS plastik muhafazaya entegre LED aydınlatma armatürü.

### Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürünü ağaçların, binaların ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığı alabilir
- Ürünü ilk kullanımdan önce 8 saat güneş ışığında şarj edin.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |               | Panel tepe gücü                            |                              |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------|
| Tertibat dahildir                 | Evet          | Panel tepe gücü                            | 2.3 W                        |
| Değer merdiveni                   | Değer         | Şarj denetleyicisi tipi                    | PWM                          |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |               | Kablo                                      | -                            |
| Işık Akısı                        | 500 lm        | Şebeke bağlantı tipi                       | Şebeke dışı                  |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 3000 K        | Kontroller ve Dim Etme                     |                              |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 100 lm/W      | Dim Edilebilir                             | Önceden Ayarlanmış Dim Etme  |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | 70            | Yapılandırılabilirlik                      | Yapılandırılmaz              |
| Çalıştırma ve Elektrik            |               | Solar dim etme profili                     | Motion sensor dimming        |
| Pil tipi                          | Li-iyon       | Mekanik ve Muhafaza                        |                              |
| Pil amper saat                    | 3 Ah          | Muhafaza Rengi                             | Siyah                        |
| Pil voltajı                       | 3.6 V         | Toplam uzunluk                             | 231,9 mm                     |
| Pil şarj ve deşarj döngüleri      | 500           | Genel genişlik                             | 149,62 mm                    |
| Panel tipi                        | Tek kristalli | Genel yükseklik                            | 33,68 mm                     |
| Panel voltajı                     | 5 V           | Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 34 x 150 x 232 mm            |
|                                   |               | Malzeme                                    | Akrilonitril-butadien-stiren |

## Essential SmartBright Solar Compact

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pil konumu                   | Inbuilt luminaire  |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK06 [1 J]   |
| Optik kapak tipi             | Polikarbon   |
| Net Ağırlık (Parça Başı)     | 0,660 kg   |
| <b>Onay ve Uygulama</b>      |  |
| CE işareti                   | Evet   |
| Ortam sıcaklığı aralığı      | 0 ila +45 °C   |
| <b>Ürün Verileri</b>         |  |
| Sipariş ürün adı             | BVS010 LED5/730 Solar                                      |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Tam ürün adı                               | BVS010 LED5/730 Solar |
| Tam ürün kodu                              | 872016975824799       |
| Sipariş kodu                               | 75824799              |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401887002          |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                     |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8720169758247         |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 18                    |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8720169758285         |

### Boyutlu çizim

