



# Essentiel SmartBright Solaire Étanche

## WT080C LED16/865 Solar

Solution étanche solaire avec batterie au lithium intégrée, contrôleur et capteur de mouvement à micro-ondes, luminaire LED intégré dans un boîtier en polycarbonate, et panneau photovoltaïque séparé.

### Mises en garde et sécurité

- Installez la solution solaire étanche dans un endroit ensoleillé, non ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs.

### Données du produit

Informations générales		Kit de branchement par câbles	
Ballast/pilote inclus	Oui	Câble	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus
Échelle de valeur	Valeur	Type de connexion au réseau	Hors réseau
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Flux lumineux	1 600 lm	Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K	Possibilités de configuration	Non configurable
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	140 lm/W	Profil de gradation solaire	Dimming setting by remote controller
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Mécanique et boîtier	
Fonctionnement et électricité		Couleur du boîtier	Blanc
Type de piles	LiFePO4	Longueur totale	450 mm
Capacité de la batterie (ampère-heure)	6 Ah	Largeur totale	67 mm
Tension de la batterie	6.4 V	Hauteur totale	75 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	75 x 67 x 450 mm
Type de panneau	Monocristallin	Matériaux	Polycarbonate
Tension du panneau	9 V	Emplacement de la batterie	Inbuilt luminaire
Intensité de crête du panneau	8 W		
Type de contrôleur de charge	PWM		

# Essentiel SmartBright Solaire Etanche

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	1,820 kg

## Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +50 °C


## Données du produit

Nom du produit de la commande	WT080C LED16/865 Solar
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	WT080C LED16/865 Solar
Full EOC	872016976112499
Code de commande	911401887902
Code 12NC	911401887902
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169761124
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8720169761216

## Schéma dimensionnel

Unit: mm



TYPE	W	L	L1	L2	xy0	conf	E Min	E Max	H	H1
WT080C LED16	47	450					212	325		
WT080C LED33	67	650	3500	26	7x4	15x6	352	552	75	87
WT080C LED36		650					352	552		

TYPE	W1	L3	L4	xy0x1	L5	H3
WT080C LED16	205	230	200	15x5	2500	16.5
WT080C LED33	315	390	340	15x5	2500	16.5
WT080C LED36	300	390	340	15x5	2500	16.5

