Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

WT080C LED16/830 Solar

Dahili lityum pil ve kontrolör, mikrodalga hareket sensörü, PC muhafazasına entegre LED aydınlatma armatürü ve ayrı PV panele sahip güneş enerjisiyle çalışan su geçirmez aydınlatma.

Güvenlik ve uyarılar

• Güneş enerjili su geçirmez ürünü ağaçların, binaların veya duvarların gölgesinde kalmayan güneşli bir yere kurun.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Değer

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Çalıştırma ve Elektrik	
Pil tipi	LiFePO4
Pil amper saat	6 Ah
Pil voltajı	6.4 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	9 V
Panel tepe gücü	8 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM

Kablo bağlantı kiti	Dahil
Kablo	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılamaz
Solar dim etme profili	Dimming setting by remote controller

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Rengi	Beyaz
Toplam uzunluk	450 mm
Genel genişlik	67 mm
Genel yükseklik	75 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	75 x 67 x 450 mm
Malzeme	Polikarbon
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,820 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +50 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WT080C LED16/830 Solar
Tam ürün adı	WT080C LED16/830 Solar
Tam ürün kodu	872016976114899
Sipariş kodu	76114899
Malzeme No. (12NC)	911401888102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169761148
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169761230

Boyutlu çizim



Unit: mm

TYPE	W	L	L1	L2	axb	cxd	E Min	E Max	H	H1
WT080C LED16	67	450	2500	26	7x4	15x6	212	352	75	87
WT080C LED25		650					352	552		
WT080C LED36		650					352	552		

TYPE	W1	L3	L4	axbxl	L5	H2
WT080C LED16	205	250	200	15x5	2500	16.5
WT080C LED25	235	390	340	15x5	2500	16.5
WT080C LED36	300	390	340	15x5	2500	16.5

© 2025 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.