

# Essentiel SmartBright Solaire Etanche

## WT080C LED25/830 Solar

Solution étanche solaire avec batterie au lithium intégrée, contrôleur et capteur de mouvement à micro-ondes, luminaire LED intégré dans un boîtier en polycarbonate, et panneau photovoltaïque séparé.

### Mises en garde et sécurité

- Installez la solution solaire étanche dans un endroit ensoleillé, non ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs.

### Données du produit

Informations générales		Kit de branchement par câbles	
Ballast/pilote inclus	Oui	Câble	Inclus
Échelle de valeur	Valeur	Câble de 5 m pour le raccordement au panneau solaire inclus	
Données techniques de l'éclairage		Type de connexion au réseau	Hors réseau
Flux lumineux	2 500 lm	Commandes et gradation	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Variation de l'intensité lumineuse	Niveaux de gradation prééglés
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	130 lm/W	Possibilités de configuration	Non configurable
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Profil de gradation solaire	Dimming setting by remote controller
Fonctionnement et électricité		Mécanique et boîtier	
Type de piles	LiFePO4	Couleur du boîtier	Blanc
Capacité de la batterie (ampère-heure)	6 Ah	Longueur totale	650 mm
Tension de la batterie	12.8 V	Largeur totale	67 mm
Cycles de charge et décharge de la batterie	1000	Hauteur totale	75 mm
Type de panneau	Monocristallin	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	75 x 67 x 650 mm
Tension du panneau	18 V	Matériaux	Polycarbonate
Intensité de crête du panneau	15 W	Emplacement de la batterie	Inbuilt luminaire
Type de contrôleur de charge	PWM		

# Essentiel SmartBright Solaire Etanche

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate
Poids net (pièce)	2,710 kg
<b>Approbation et application</b>	
Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	0 à +50 °C


## Données du produit

Nom du produit de la commande	WT080C LED25/830 Solar
-------------------------------	------------------------

Nom de produit complet	WT080C LED25/830 Solar
Full EOC	872016976117999
Code de commande	911401888402
Code 12NC	911401888402
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169761179
Conditionnement par carton	4
EAN/UPC - Boîte	8720169761261

## Schéma dimensionnel

Unit: mm



TYPE	W	L	L1	L2	xy0	conf	E Min	E Max	H	H1
WT080C LED16	450						212	325		
WT080C LED31	67	650	3500	26	7x4	15x6	352	552	75	87
WT080C LED36	650						323	522		

TYPE	W1	L3	L4	xy0x1	L5	H3
WT080C LED16	205	230	200	15x5	2000	16.5
WT080C LED31	315	390	340	15x5	2500	16.5
WT080C LED36	300	390	340	15x5	2500	16.5

