



# Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

## WT080C LED25/830 Solar

Dahili lityum pil ve kontrolör, mikrodalga hareket sensörü, PC muhafazasına entegre LED aydınlatma armatürü ve ayrı PV panele sahip güneş enerjisiyle çalışan su geçirmez aydınlatma.

### Güvenlik ve uyarılar

- Güneş enerjili su geçirmez ürünü ağaçların, binaların veya duvarların gölgesinde kalmayan güneşli bir yere kurun.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Kablo bağlantı kiti	
Tertibat dahildir	Evet	Kablo	Dahil
Değer merdiveni	Değer	Şebeke bağlantı tipi	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil
Işık Teknik Ayrıntıları		Şebeke dışı	
Işık Akısı	2.500 lm	Kontroller ve Dim Etme	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Solar dim etme profili	Dimming setting by remote controller
Çalıştırma ve Elektrik		Mekanik ve Muhafaza	
Pil tipi	LiFePO4	Muhafaza Rengi	Beyaz
Pil amper saat	6 Ah	Toplam uzunluk	650 mm
Pil voltajı	12.8 V	Genel genişlik	67 mm
Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000	Genel yükseklik	75 mm
Panel tipi	Tek kristalli	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	75 x 67 x 650 mm
Panel voltajı	18 V	Malzeme	Polikarbon
Panel tepe gücü	15 W	Pil konumu	Inbuilt luminaire
Şarj denetleyicisi tipi	PWM	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

# Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	2.710 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +50 °C
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	WT080C LED25/830 Solar

Tam ürün adı	WT080C LED25/830 Solar
Tam ürün kodu	872016976117999
Sipariş kodu	76117999
Malzeme No. (12NC)	911401888402
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169761179
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169761261

## Boyutlu çizim

