



Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

WT080C LED36/840 Solar

Dahili lityum pil ve kontrolör, mikrodalga hareket sensörü, PC muhafazasına entegre LED aydınlatma armatürü ve ayrı PV panele sahip güneş enerjisiyle çalışan su geçirmez aydınlatma.

Güvenlik ve uyarılar

- Güneş enerjili su geçirmez ürünü ağaçların, binaların veya duvarların gölgesinde kalmayan güneşli bir yere kurun.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kablo bağlantı kiti	
Tertibat dahildir	Evet	Kablo	Dahil
Değer merdiveni	Değer	Şebeke bağlantı tipi	Solar panel bağlantısı için 5 m kablo dahil Şebeke dışı
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	3.600 lm	Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140 lm/W	Solar dim etme profili	Dimming setting by remote controller
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Mekanik ve Muhafaza	
Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Rengi	Beyaz
Pil tipi	LiFePO4	Toplam uzunluk	650 mm
Pil amper saat	6 Ah	Genel genişlik	67 mm
Pil voltajı	12.8 V	Genel yükseklik	75 mm
Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	75 x 67 x 650 mm
Panel tipi	Tek kristalli	Malzeme	Polikarbon
Panel voltajı	18 V	Pil konumu	Inbuilt luminaire
Panel tepe gücü	15 W	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Şarj denetleyicisi tipi	PWM		

Essential SmartBright Solar Su Geçirmez

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	2.950 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +50 °C
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	WT080C LED36/840 Solar

Tam ürün adı	WT080C LED36/840 Solar
Tam ürün kodu	872016976119399
Sipariş kodu	76119399
Malzeme No. (12NC)	911401888602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169761193
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8720169761285

Boyutlu çizim

