

# PHILIPS

## Lighting



# Ledinaire yüzeye monte SM065C

## SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire yüzeye monte SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

Philips Ledinaire yüzeye monte (SM065C) serisi, Philips'e yüksek kaliteyi rekabetçi bir fiyata sunan çeşitli popüler kullanıma hazır LED aydınlatma armatürleri içerir. Güvenilir, enerji tasarruflu ve uygun fiyatlı bu en yeni nesil 600 x 600 mm Ledinaire LED yüzeye monte ışıklar, çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarında tam ihtiyaç duyduğunuz şekilde; dağınık, konforlu aydınlatma için tasarlanmıştır.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Optik sistem türü	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	120°
Tertibat dahildir	Evet	Birleşik parlama derecesi CEN	22
Değer merdiveni	Değer		
Bakıma elverişlilik sınıfı	C sınıfı, servis uygulanabilir parçaları olmayan aydınlatma armatürü, servis uygulanamaz		
Garanti süresi	5 yıl		
Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Akısı	4.100 lm	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W	Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Kalkış Akımı	17,8 A
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Ani akım süresi	0,287 ms
		Güç Tüketimi	34 W
		Güç Faktörü (Kesir)	0,9
		Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
		Kablo	2x0,75 mm <sup>2</sup>
		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	20
		Rastgele anahtara uygun	Yok

## Ledinaire yüzeye monte SM065C

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Toplam harmonik bozulma	20 %

### Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arayüzü	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

### Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Çelik
Reflektör malzemesi	Akrilat
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Akrilat
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	595 mm
Genel genişlik	595 mm
Genel yükseklik	40 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	40 x 595 x 595 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/40 [Parmak korumalı; Kablo korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg

### Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

### Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-

Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
--------------------	------------------------------------------------

Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
------------------------------------	-------

EU RoHS ile uyumludur	Evet
-----------------------	------

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
-------------------------------	-------

Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
-------------------------------------------------------------	---

Ortam sıcaklığı aralığı	-10 ila +35 °C
-------------------------	----------------

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
----------------------	-------------

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
---------------------	----------------------

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Renk Eşleştiriminin Standart Sapması (McAdam elipsi)	SDCM≤5
------------------------------------------------------	--------

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	7,5 %
-------------------------------------------------------------------	-------

Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı	L80
----------------------------------------	-----

(EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	
---------------------------------	--

Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı	L70
----------------------------------------	-----

(EN-IEC 62722-2-1)* 75.000 saat	
---------------------------------	--

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
------------------	-------------------------------

Tam ürün adı	SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
--------------	-------------------------------

Tam ürün kodu	872016973685699
---------------	-----------------

Sipariş kodu	73685699
--------------	----------

Malzeme No. (12NC)	911401892185
--------------------	--------------


Numeratör - Paket Başına Miktar	1
---------------------------------	---

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169736856
---------------------	---------------

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
--------------------------------------------	---

EAN/UPC - Kutu	8720169736894
----------------	---------------

### Boyutlu çizim



## Ledinaire yüzeye monte SM065C

