PHILIPS

Lighting

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代, 30 W, 2500 lm, 4000 K

Essential SmartBright Projector ST033T 是一款超值產品，專為大眾市場交易而設計。它的設計可替代商店和旅館照明應用中的鹵素和 CDM 標準型投射燈具。這種軌道式燈具適合在商店照明中用來讓產品更為耀眼，或者用來凸顯某些物體。外觀清澈且充滿當代風格的設計，加上整合式驅動器，使得 Essential SmartBright Projector 成為眾多照明應用的寵兒。備有白色和黑色 2 種顏色選擇，利於商店業者選擇能完美融入商店環境的照明產品。 這款產品與前代產品相比，不僅符合成本效益，產品設計方面也更為時尚和輕巧。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	價值

照明技術	
光通量	2,500 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	85 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	840 中性白光

運轉與電力	
輸入電壓	110 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	8.4 A
耗電量	30 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	48
保護等級 IEC	安全等級 II

控制與調光	
可調光	否

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

控制介面	-

機械與外罩	
外殼材質	鋁色
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	紋理
整體長度	235 mm
整體寬度	155 mm
整體高度	76 mm
整體直徑	76 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	76 x 155 x 235 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	準直儀焦點角度 24°
淨重 (個)	0.378 kg

認證與應用	
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	無

環境溫度範圍	-20 至 +45 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW
完整產品名稱	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW
完整產品代碼	871951454618999
訂單代碼	911401893582
材質 Nr. (12NC)	911401893582
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8719514546189
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8719514546349

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。