



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED40/765 G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor
Período de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	4,000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	160 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	- Hz
Tipo de batería	LiFePO4

Amperes por hora de la batería	15 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Tipo de panel	Monocristalino
Voltaje del panel	4.5 V
Potencia en vatios máxima del panel	14 W
Tipo de controlador de carga	PWM
Conexión	-
Cable	-
Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Controles y atenuación	
Regulable	Regulación de intensidad preestablecida

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	508 mm
Ancho total	228 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 228 x 508 mm
Material	Polycarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Peso neto (pieza)	1.840 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BRC010 LED40/765 G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED40/765 G2
Full EOC	872016976518499
Código del pedido	911401894102
N.º de material (12NC)	911401894102
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169765184
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8720169765788

Plano de dimensiones

