



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED40/765 G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

Información general		Amperes por hora de la batería	
Controlador incluido	Sí	Amperes por hora de la batería	15 Ah
Nivel	Valor	Voltaje de la batería	3.2 V
Período de garantía	1 años	Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Información técnica sobre la luz		Tipo de panel	Monocristalino
Flujo luminoso	4,000 lm	Voltaje del panel	4.5 V
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Potencia en vatios máxima del panel	14 W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	160 lm/W	Tipo de controlador de carga	PWM
Índice de producción de color (IRC)	70	Conexión	-
Operación y aspectos eléctricos		Cable	-
Frecuencia de línea	- Hz	Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de batería	LiFePO4	Controles y atenuación	
		Regulable	Regulación de intensidad preestablecida

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	508 mm
Ancho total	228 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 228 x 508 mm
Material	Polycarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Peso neto (pieza)	1.840 kg


Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRC010 LED40/765 G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED40/765 G2
Full EOC	872016976518499
Código del pedido	911401894102
N.º de material (12NC)	911401894102
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169765184
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8720169765788

Plano de dimensiones



	Unit: mm			
TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

