



Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

BRC010 LED20/765 Pro G2

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili yaya yolu lambası. İsteğe bağlı duvara montaj kolu montaj ayağı. Pil ömrünü optimize etmek için mikrodalga tabanlı hareket sensörü.

Güvenlik ve uyarılar

- Bu armatürün 4 metreden daha yükseğe monte edilmesi önerilmez.
- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Tertibat dahildir	Evet
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	2 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	2.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	150 lm/W

Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	- Hz
Pil tipi	LiFePO4
Pil amper saat	8 Ah
Pil voltajı	3.2 V
Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
Panel tipi	Tek kristalli

Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

Panel voltajı	4.5 V
Panel tepe gücü	8 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Bağlantı	-
Kablo	-
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Kontrol arayüzü	-
Solar dim etme profili	Preset Dimming

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	412 mm
Genel genişlik	203 mm
Genel yükseklik	44,5 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	45 x 203 x 412 mm
Malzeme	Polikarbon
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,310 kg


Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRC010 LED20/765 Pro G2
Tam ürün adı	BRC010 LED20/765 Pro G2
Tam ürün kodu	872016976523899
Sipariş kodu	76523899
Malzeme No. (12NC)	911401894602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169765238
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	5
EAN/UPC - Kutu	8720169765832

Boyutlu çizim



	Ünit: mm			
TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

