



Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

BRC010 LED40/765 Pro G2

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili yaya yolu lambası. İsteğe bağlı duvara montaj kolu montaj ayağı. Pil ömrünü optimize etmek için mikrodalga tabanlı hareket sensörü.

Güvenlik ve uyarılar

- Bu armatürün 4 metreden daha yükseğe monte edilmesi önerilmez.
- Aydınlatma armatürünü ağaçlar, binalar ve duvarların gölgesinde olmayan güneşli bir yere kurun böylece güneş paneli aküyü şarj etmek için güneş ışığını en üst düzeyde alabilir.
- Ürünü ilk kullanımdan önce en az 8 saat güneş ışığı altında şarj edin.
- %100 güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Bu armatürün harici bir elektrik bağlantısına ihtiyacı yoktur.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Tertibat dahildir	Evet		70
Değer merdiveni	Değer	Çalıştırma ve Elektrik	
Garanti süresi	2 yıl	Hat Frekansı	- Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Pil tipi	LiFePO4
Işık Akısı	4.000 lm	Pil amper saat	15 Ah
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Pil voltajı	3.2 V
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160 lm/W	Pil şarj ve deşarj döngüleri	1000
		Panel tipi	Tek kristalli

Essential SmartBright All-in-one Güneş Enerjili Yaya Yolu Aydınlatması

Panel voltajı	4.5 V
Panel tepe gücü	14 W
Şarj denetleyicisi tipi	PWM
Bağlantı	-
Kablo	-
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Kontrol arayüzü	-
Solar dim etme profili	Preset Dimming

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Toplam uzunluk	508 mm
Genel genişlik	228 mm
Genel yükseklik	44,5 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	45 x 228 x 508 mm
Malzeme	Polikarbon
Pil konumu	Inbuilt luminaire
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Optik kapak tipi	Polikarbon
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,840 kg


Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	0 ila +45 °C

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BRC010 LED40/765 Pro G2
Tam ürün adı	BRC010 LED40/765 Pro G2
Tam ürün kodu	872016976524599
Sipariş kodu	76524599
Malzeme No. (12NC)	911401894702
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169765245
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	5
EAN/UPC - Kutu	8720169765849

Boyutlu çizim



	Ünit: mm			
TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

