

PHILIPS

Lighting



GreenUp Waterproof

WT158C LED18S/840 PSU L600 GM

GreenUp Waterproof, 15 W, 1800 lm, 4000 K

GreenUp Waterproof là bộ đèn LED hiệu quả cao và tin cậy, được thiết kế để sử dụng trong môi trường công nghiệp khi có yêu cầu bảo vệ chống ẩm và chống bụi. Bộ đèn này tiết kiệm năng lượng tới 62% so với đèn T8 đôi chống nước truyền thống. Sử dụng PC chắn UV và quy trình ép đùn khiến cho bộ đèn này phù hợp với môi trường nửa ngoài trời, và cùng với ống thông khí tích hợp giúp đảm bảo hiệu suất hợp lý. Thiết kế chóa quang học cấp chuyên gia và mô-đun LED của Philips sẽ giúp mang lại trải nghiệm ánh sáng thoải mái nhất với CRI 85.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Cấp bảo vệ IEC	
Loại nguồn sáng	LED	Cấp an toàn II	
Thang giá trị	Hiệu suất	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Quang thông	1.800 lm	Giao diện điều khiển	-
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K	Cơ khí và vỏ đèn	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	120 lm/W	Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Màu vỏ đèn	Xám và trắng
Vận hành và điện		Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Chiều dài tổng thể	611 mm
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Chiều rộng tổng thể	69 mm
Mức tiêu thụ điện	15 W	Chiều cao tổng thể	90 mm
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9	Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	90 x 69 x 611 mm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	1	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
		Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
		Kiểu chụp quang học	-


GreenUp Waterproof

Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,380 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Không
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM

Tên sản phẩm đầy đủ	WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
Mã sản phẩm đầy đủ	871016336312799
Mã đơn hàng	911401895380
Số vật liệu (12NC)	911401895380
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163363127
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8710163363264

Bản vẽ kích thước

WT158C



Loại	A	B	C	D	E	F	G
158C	88	88	88	272	182	182	182
158C	88	88	88	1000	182	182	182
158C	88	88	88	1600	182	182	182

