

# PHILIPS

## Lighting



# GreenUp Waterproof

## WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM

GreenUp Waterproof, 30 W, 3600 lm, 6500 K

GreenUp Waterproof yüksek seviyede verimli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. Nem ve tozdan koruma gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Geleneksel çift T8 su geçirmeyen ürüne göre %62'ye kadar önemli bir enerji tasarrufu sağlar. UV korumalı PC ve ekstrüzyon işleminin kullanımı, ürünü yarı dış mekanlar için uygun kılar ve dahili havalandırma ile birlikte güçlü bir performans sağlar. Profesyonel optik tasarım ve Philips LED modülü, CRI 85 değerinde, en konforlu ışık deneyimini sunar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Performans
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	3.600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	30 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	1
Koruma sınıfı IEC	
	Güvenlik sınıfı II
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri ve beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1.258 mm
Genel genişlik	69 mm
Genel yükseklik	90 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	90 x 69 x 1258 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]


## GreenUp Waterproof

Optik kapak tipi	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,800 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM

Tam ürün adı	WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
Tam ürün kodu	871016336321999
Sipariş kodu	36321999
Malzeme No. (12NC)	911401896280
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163363219
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8710163363356

## Boyutlu çizim

WT158C



Boyut	A	B	C	D	E	F
1200	30	30	30	1200	100	100
1500	30	30	30	1500	100	100
1800	30	30	30	1800	100	100

