



# GreenUp Waterproof

## WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM

GreenUp Waterproof, 20 W, 2500 lm, 4000 K

GreenUp Waterproof yüksek seviyede verimli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. Nem ve tozdan koruma gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Geleneksel çift T8 su geçirmeyen ürüne göre %62'ye kadar önemli bir enerji tasarrufu sağlar. UV korumalı PC ve ekstrüzyon işleminin kullanımı, ürünü yarı dış mekanlar için uygun kılar ve dahili havalandırma ile birlikte güçlü bir performans sağlar. Profesyonel optik tasarım ve Philips LED modülü, CRI 85 değerinde, en konforlu ışık deneyimini sunar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler		Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Işık kaynağı motoru türü	LED		
Değer merdiveni	Performans		
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Işık Akısı	2.500 lm	Dim Edilebilir	Hayır
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Kontrol arayüzü	-
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W	Mekanik ve Muhafaza	
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Muhafaza Malzemesi	Polikarbon
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Çalıştırma ve Elektrik		Muhafaza Rengi	Gri ve beyaz
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Optik kapak kaplaması	Opal
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Toplam uzunluk	1.501 mm
Güç Tüketimi	20 W	Genel genişlik	69 mm
Güç Faktörü (Kesir)	0.9	Genel yükseklik	90 mm
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	1	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	90 x 69 x 1501 mm
		Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
		Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]


## GreenUp Waterproof

Optik kapak tipi	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,750 kg
<b>Onay ve Uygulama</b>	
CE işareti	Hayır
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
<b>Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)</b>	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM

Tam ürün adı	WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
Tam ürün kodu	871016336324099
Sipariş kodu	36324099
Malzeme No. (12NC)	911401896580
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163363240
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8710163363387

## Boyutlu çizim

WT158C



Boyut	A	B	C	D	E	F	G
1200	88	88	88	88	100	100	100
1500	88	88	88	100	100	100	100
1800	88	88	88	100	100	100	100

