



# CoreLine Indbygningsspot Gen2

## RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR

CoreLine Indbygningsspot Gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J, standard, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænkæt

CoreLine Indbygget Spot gen2 lever op til CoreLine-løftet om innovative og brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Dets modulære design giver mulighed for "konfigurer til at passe", der bedre svarer til dine specifikke behov. Serien tilbyder et bredt udvalg af farvetemperatur (CCT), lysudbytte, farvefinish, rammetyper og tilslutningsmuligheder. CoreLine Indbygget Spot gen2s kompakte og lette design, der altid inkorporerer et push-in-stik, muliggør ledningsføring og understøtter samtidig en lang række ledningsdiametre/tværsnitsarealer, gør installationen problemfri. Høj lyskvalitet, talrige tilslutningsmuligheder, lang armaturlevetid og høj systemeffektivitet gør CoreLine Indbygget Spot gen2 til en ideel accentløsning til dine indendørs spotbelysningsapplikationer.

### Advarsler og sikkerhed

- Armaturet skal installeres og demonteres af en kvalificeret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE elektriske regler eller de nationale krav i henhold til produktets monteringsvejledning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Garantiperiode	
Udskiftelig lyskilde	Ja	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lysteknisk	
Driver inkluderet	Ja	Lysstrøm	950 lm
Plan	ydelse	Mættet rød (R9)	<50
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

## CoreLine Indbygningsspot Gen2

Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	38 °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Strålevinkel 38°
Armaturløsning	-
Unified Glare Rating – CEN	22

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	2,5 A
Starttid	0,1 ms
Strømforbrug	10,2 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	0,25 m kabel med stik, 3-polet
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	144
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Lysstyringssystem	afhængigt af driver (1-10 V, DALI...)
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	10% (afhængigt af lysdæmper, ELV)

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	74 mm
Samlet bredde	68 mm
Samlet højde	60 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 68 x 74 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/54 [Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nettovægt (stykke)	0,270 kg
--------------------	----------

### Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L70

### Produktdata

Ordreproduktnavn	RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR
Det fulde produktnavn	RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR
Full EOC	871951454836799
Ordrekode	911401899982
Materialenr. (12NC)	911401899982
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514548367
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	18
EAN/UPC – kasse	8719514548626

## CoreLine Indbygningsspot Gen2

### Målskitse

