



明亮星光 BVS211/ BVS221

BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC

明亮星光 BVS211/BVS221, 120 W, 15600 lm, 5700 K, 固定輸出

Philips Bright Star 是專為室內休閒運動場所設計的線性照明解決方案，可提供明亮、防眩光、節能的白光，提高羽毛球場等設施的能見度和視覺舒適度。Bright Star 採用時尚、流線型設計，提供清晰、連續的照明，是球場照明的理想選擇。其一體成型沖壓鋼背板保證了結構強度，而前部光學設計則有效控制了運動方向的眩光——完美平衡了美觀和性能。Bright Star 具有多種安裝選項（包括壁掛式、懸掛式和 V 型雙懸吊可調角度配件），可靈活部署以滿足不同的照明需求。這款高性能線性燈具結合了現代設計、可靠性和卓越的照明品質，為您帶來引人入勝的室內休閒運動體驗。

产品数据

一般資訊		線路頻率	
內附驅動器	是	線路頻率	50 to 60 Hz
照明 source 引擎類型	LED	耗電量	120 W
照明技術		功率因數 (比值)	0.95
光通量	15,600 lm	連線照明	飛線/電線
相關色溫 (標稱)	5700 K	總線	1.0 公尺總線不含插頭
光效 (額定) (標準)	130 lm/W	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	3
演色性指數 (CRI)	80	保護等級 IEC	安全等級 I
光源光束角度	100 °	控制與調光	
光源色彩	857 日光	可調光	否
統一眩光指數 CEN	24	控制介面	固定輸出
運轉與電力		機械與外罩	
輸入電壓	220-240 V	外殼材質	金屬
		光學罩材質	聚苯乙烯

明亮星光 BVS211/BVS221

外罩色彩	白色 RAL 9003
光學罩表面處理	遮罩 (防眩光)
防水防塵規範 (IP)	IP40 [可防止細小金屬絲侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	架構錶/外蓋
淨重 (個)	3.100 kg
認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC
完整產品名稱	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC
訂單代碼	911401902484
材質 Nr. (12NC)	911401902484
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	6941970622981
分子 - 每一外盒包裝	2
EAN/UPC - 箱	6941970622981

二维绘图

