



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Klar

TownTune-familien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum og tilbyder alle de nyeste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central mastetop (CPT), en mastetop med asymmetrisk lyre/sidemonteret version (ASY), forlænget mastetopbeslag (Lyre) og en central mastetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designmuligheder, der giver dig mulighed for at skabe din helt egen lyssignatur og give distrikter og byer en unik identitet. Derudover er alle armaturer i TownTune-familien unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør

vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette dit digitale bibliotek af belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også LEDGINE-O belysningsplatformen, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er TownTune desuden fremtidssikret. En løsning, der er klar til at blive parret med både enkeltstående og avancerede kontrol- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City.

Generelle oplysninger

| | |
|--------------|--------|
| Service-kode | Ja |
| Værditrappe | ydelse |

Mekanik og armaturhus

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Samlet højde | 61 mm |
| Samlet diameter | 533 mm |
| Materiale | Polymetylmetakrylat |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | - |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK08 [5 J, hærværksbeskyttet] |
| Farve på tilbehør | Klar |
| Vinkel | - |
| Nettovægt (stykke) | 0,252 kg |

| | |
|--|--------------------------------|
| Materialenr. (12NC) | 912300024163 |
| Tæller - antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Æske | 8718699490324 |
| Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1 |
| EAN/UPC - kasse | 8718699490324 |
| Produktseriekode | AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR] |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|------------------|----|
| CE-mærke | Ja |
| EU RoHS-godkendt | Ja |

Produktdata

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Ordreproduktnavn | ZDP261 DR |
| Det fulde produktnavn | ZDP261 DR |
| Full EOC | 871869949032400 |
| Ordrekode | 912300024163 |