



AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Przezroczyste

Rodzina TownTune została zaprojektowana z myślą o udoskonaleniu istniejących i skalowalnych przestrzeni miejskich. Oferuje ona wszystkie najnowsze innowacje oświetleniowe pod względem wydajności, jakości światła i łączności. Seria obejmuje cztery rozwiązania Central Post Top (CPT), wersja Asymmetric Spigot Post Top/Side Entry (ASY), wersja z przedłużonym górnym wspornikiem słupka Lyre (Lyre) oraz Central Post Top with Conical Comfort Bowl (CCB). Każdą oprawę TownTune można dostosować do własnych potrzeb, wybierając różne kształty na górze obudowy. Ponadto istnieje możliwość dodania ozdobnego pierścienia dostępnego w dwóch kolorach (z wyjątkiem CCB). Opcje projektowe pozwalające na stworzenie własnego, niepowtarzalnego oświetlenia i nadanie dzielnicom i miastom wyjątkowego charakteru. Ponadto każda oprawa oświetleniowa z rodziny TownTune jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji Signify Service Tag. Wystarczy zeskanować kod QR

umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi masztu lub bezpośrednio na oprawie, aby natychmiast uzyskać dostęp do konfiguracji oprawy. Dzięki temu czynności konserwacyjne i programowanie stają się szybsze i łatwiejsze, a Ty możesz stworzyć cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i części zamiennych. TownTune korzysta również z platformy oświetleniowej LEDGINE-O, dzięki czemu masz pewność, że na Twojej ulicy zawsze będzie odpowiednia ilość i kierunek światła. Co więcej, dzięki gotowości systemowej (SR) TownTune jest także przygotowany na przyszłość. Rozwiązanie, które można połączyć zarówno z samodzielnymi, jak i zaawansowanymi aplikacjami do sterowania i oświetlenia, takimi jak Interact City.

Informacje ogólne

Service Tag	Tak
Tier	Wydajność

Mechanika i korpus

Całkowita wysokość	61 mm
Całkowita średnica	533 mm
Materiał	polimetakrylan metylu
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Kolor akcesorium	Przezroczyste
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,252 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ZDP261 DR
Pełna nazwa produktu	ZDP261 DR

Full EOC	871869949032400
Kod zamówienia	49032400
Materiał Nr (12NC)	912300024163
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/ opakowanie	8718699490324
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699490324
Rodzina produktów	AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR]