



## AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Transparente

Projetada para aprimorar espaços urbanos existentes e escaláveis, a família TownTune oferece todas as mais recentes inovações em iluminação em termos de desempenho, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível adicionar um anel decorativo, que está disponível em duas cores (exceto para o CCB). Opções de design que permitem que você crie sua própria assinatura de iluminação e traga uma identidade distinta para bairros e cidades. Além disso, cada luminária da família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify Service tag. Basta escanear um

código QR, colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária, para acessar instantaneamente a configuração da luminária. Isso torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis e permite que você crie sua biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição. A TownTune também usa a plataforma de iluminação LEDGINE-O, garantindo que você sempre tenha a quantidade e a direção certas de luz na sua rua. Além disso, por ser System Ready (SR), a TownTune também está preparada para o futuro. Uma solução pronta para ser combinada com aplicativos de software de controle e iluminação autônomos e avançados, como o Interact City.

## Informações gerais

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Service tag     | Sim         |
| Escala de valor | Performance |

## Características mecânicas e compartimento

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Altura total                                | 61 mm                                  |
| Diâmetro global                             | 533 mm                                 |
| Material                                    | Polimetacrilato de metilo              |
| Código de proteção de entrada               | -                                      |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK08 [5 J protegido contra vandalismo] |
| Cor do acessório                            | Transparente                           |
| Ângulo                                      | -                                      |
| Peso líquido (Peça)                         | 0,252 kg                               |

## Aprovação e aplicação

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Marca CE                       | Sim |
| Em conformidade com RoHS da UE | Sim |

## Dados do produto

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | ZDP261 DR                      |
| Nome do produto completo                  | ZDP261 DR                      |
| Código do produto completo                | 871869949032400                |
| Código de encomenda                       | 49032400                       |
| N.º material (12NC)                       | 912300024163                   |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                              |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718699490324                  |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                              |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718699490324                  |
| Código da família de produtos             | AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR] |