



## ZDP261 | TOWNTUNE ACC., IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Oro

Diseñada para mejorar los espacios urbanos existentes y escalables, la familia TownTune ofrece las últimas innovaciones en iluminación en términos de rendimiento, calidad de luz y conectividad. La familia consta de cuatro soluciones: un post-top central (CPT), una versión de casquillo asimétrico post top / entrada lateral (ASY), una versión con un brazo superior de poste Lyre extensible (Lyre) y un post-top central con cuenco de confort cónico (CCB). Cada luminaria TownTune se puede personalizar con una selección de formas diferentes en la parte superior de la carcasa, además de la opción de agregar un anillo decorativo, que viene en dos colores (excluyendo CCB). Opciones de diseño que te permiten crear tu propia firma de iluminación y aportar una identidad distintiva a distritos y ciudades. Además, todas las luminarias de la familia TownTune se pueden identificar de manera única, gracias a la aplicación Service tag de Signify. Con solo escanear un código QR, colocado dentro de la puerta de la

columna o directamente sobre la lámpara, se puede acceder instantáneamente a su configuración. Esto agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y le permite crear su biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. TownTune también utiliza la plataforma de iluminación LEDGINE-O, lo que garantiza que siempre tenga la cantidad y la dirección correctas de luz en su calle. Además, gracias a ser System Ready (SR), TownTune también está preparado para el futuro. Una solución lista para emparejarse con aplicaciones de software de control e iluminación avanzadas e independientes, como Interact City.

## Información general

Escalera de valor	Óptima
-------------------	--------

## Mecánicos y de carcasa

Altura global	61 mm
Diámetro global	533 mm
Material	Polimetileno metacrilato
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Color de accesorio	Oro
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,252 kg

## Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	ZDP261 DR GO
Nombre completo del producto	ZDP261 DR GO

Full EOC	871869949033100
Código de pedido	49033100
Código 12NC	912300024164
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699490331
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699490331
Código de gama de producto	ZDP261 [TOWNTUNE ACC.]