



## AAA000 | SERVICE PARTS OUTDOOR, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Tmavosivá 10714

Rodina svietidiel TownTune, navrhnutá na vylepšenie existujúcich a škálovateľných mestských priestorov, ponúka všetky najnovšie inovácie v oblasti osvetlenia, pokiaľ ide o výkon, kvalitu svetla a konektivitu. Rad tvoria štyri riešenia: Central Post Top (CPT), verzia Asymmetric Spigot Post Top/Side Entry (ASY), verzia s rozširujúcou sa konzolou Lyre na vrchol stípa (Lyre) a verzia Central Post Top s kónickým komfortným krytom CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svietidlo TownTune je možné prispôbiť výberom rôznych tvarov na vrchnej časti krytu a navyše je tu možnosť pridať ozdobný krúžok, ktorý je k dispozícii v dvoch farbách (okrem CCB). Možnosti dizajnu, ktoré vám umožnia vytvoriť si vlastný svetelný podpis a vniesť do štvrtí a miest výraznú identitu. Okrem toho je každé svietidlo z rodiny TownTune jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiara alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla.

Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvoriť si digitálnu knižnicu osvetľovacích prostriedkov a náhradných dielov. TownTune tiež využíva svetelnú platformu LEDGINE-O, ktorá zabezpečuje, že na vašej ulici budete mať vždy správne množstvo a smer svetla. Navyše, vďaka systémovej pripravenosti (SR) je TownTune pripravený aj na budúcnosť. Riešenie, ktoré je pripravené na spárovanie so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami na riadenie a osvetlenie, ako je Interact City.

## Všeobecné informácie

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Servisná značka    | Áno   |
| Hodnotový rebríček | Výkon |

## Mechanické časti a teleso

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Celková výška                    | 126 mm                                |
| Celkový priemer                  | 460 mm                                |
| Materiál                         | Polymetylmetakrylátové                |
| Krytie IP                        | -                                     |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom] |
| Farba príslušenstva              | Tmavosivá 10714                       |
| Uhol                             | -                                     |
| Čistá hmotnosť (kus)             | 0,651 kg                              |

## Schválenie a použitie

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Značka CE                       | Áno |
| V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno |

## Údaje o produkte

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Objednávkový názov produktu | ZDP262 DTC      |
| Úplný názov produktu        | ZDP262 DTC      |
| Úplný kód produktu          | 871869949034800 |
| Objednávkový kód            | 49034800        |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Č. materiálu (12NC)               | 912300024165                   |
| Čítateľ – množstvo kusov v balení | 1                              |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8718699490348                  |
| Čítateľ – počet balení v krabici  | 1                              |
| EAN/UPC – balenie                 | 8718699490348                  |
| Kód radu produktov                | AAA000 [SERVICE PARTS OUTDOOR] |